



## Súprava presných pilníkov Habilis 5-dielne, Celková dĺžka mm / švajčiarsky sek: 215/1



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	527050 215/1
GTIN	613548056332
Trieda položky	53B

### Popis

#### Prevedenie:

**Švajčiarske presné pilníky** s maximálnou tvarovou presnosťou, presnosťou seku, výkonom pilníka a životnosťou. Tvary podobné ihlovému pilníku, avšak so **silnou, kovanou** 4- hranou, príp. 6- hranou **stopkou** a **vystuženým prierezom**. **Rukoväť pilníka nie je nevyhnutná.**

#### Použitie:

Vhodné najmä pre výrobu nástrojov a tvarov z dôvodu úzkych tvarov so špicatým výbehom.

**Presné pilníky Habilis** umožňujú **vyšší pracovný tlak** ako ihlové pilníky.

#### Rozsah balenia:

Po 1 pilníku č. 527060 / 7070 veľ. 1, 3, 4, 5, 6 vrátane puzdra.

### Technický opis

Celková dĺžka	215 mm
zodpovedá nemeckému seku	3
Druh produktu	Presný pilník

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		

Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný
Oceľ < 55 HRC	vhodný
Oceľ < 60 HRC	vhodný
Oceľ < 67 HRC	vhodný
INOX	vhodný
Ti	podmienene vhodný
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Plast, sklolaminát	vhodný
Drevo	vhodný
Uni	podmienene vhodný

## Príslušenstvo

Presný pilník habilisCelková dĺžka 215 mm Typ 5	527070 5
Presný pilník habilisCelková dĺžka 215 mm Typ 6	527070 6