

RENISHAW**Rubínové guľôčkové tlačidlo Dĺžka 10/11 mm, Ø guľ D: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	494220 8
GTIN	2050000973444
Trieda položky	49F

Popis**Prevedenie:**

Snímač s rubínovou guľôčkou s pripojovacím závitom M2

Upozornenie:

Ďalšie nadstavce snímača s inými rozmermi a prevedeniami stopky na vyžiadanie.

Technický opis

Ø guľ D	8 mm
Ø stopky S	2,5 mm
Hmotnosť	1,5 g
Materiál stopky	Ocel
efektívna pracovná dĺžka	11 mm
Dĺžka L	11 mm
Pripojovací závit	M2
Materiál hrotu	rubín
Druh produktu	Snímač

Príslušenstvo

5-cestný držiak násady snímača M2 Typ M2/5	494219 M2/5
--	-------------

Predĺženie násady snímača Dĺžka 40	494214 40
Predĺženie násady snímača Dĺžka 10	494214 10
Adaptér Typ M3/M2	494218 M3/M2
Predĺženie násady snímača Dĺžka 20	494214 20
Predĺženie násady snímača Dĺžka 30	494214 30
Súprava na čistenie dotykov	494240