

RENISHAW**Rubínové guľôčkové tlačidlo Dĺžka 40 mm, Ø guľ D: 4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	494224 4
GTIN	2050000973505
Trieda položky	49F

Popis**Prevedenie:**

Snímač s rubínovou guľičkou s pripojovacím závitom M2

Upozornenie:

Ďalšie nadstavce snímača s inými rozmermi a prevedeniami stopky na vyžiadanie.

Technický opis

Materiál stopky	tvrdokov
Ø guľ D	4 mm
Hmotnosť	2,04 g
Ø stopky S	2 mm
efektívna pracovná dĺžka	40 mm
Dĺžka L	40 mm
Pripojovací závit	M2
Materiál hrotu	rubín
Druh produktu	Snímač

Príslušenstvo

Predĺženie násady snímača Dĺžka 20	494214 20
------------------------------------	-----------

5-cestný držiak násady snímača M2 Typ M2/5	494219 M2/5
Predĺženie násady snímača Dĺžka 30	494214 30
Predĺženie násady snímača Dĺžka 40	494214 40
Adaptér Typ M3/M2	494218 M3/M2
Predĺženie násady snímača Dĺžka 10	494214 10
Súprava na čistenie dotykov	494240