

RENISHAW**Rubínové guľôčkové tlačidlo Dĺžka 20 mm, Ø guľ D: 0,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	494222 0,5
GTIN	2050000973451
Trieda položky	49F

Popis**Prevedenie:**

Snímač s rubínovou guľičkou s pripojovacím závitom M2

Upozornenie:

Ďalšie nadstavce snímača s inými rozmermi a prevedeniami stopky na vyžiadanie.

Technický opis

efektívna pracovná dĺžka	7 mm
Ø guľ D	0,5 mm
Ø stopky S	0,3 mm
Materiál stopky	tvrdokov
Hmotnosť	0,5 g
Dĺžka L	20 mm
Pripojovací závit	M2
Materiál hrotu	rubín
Druh produktu	Snímač

Príslušenstvo

5-cestný držiak násady snímača M2 Typ M2/5	494219 M2/5
--	-------------

Predĺženie násady snímača Dĺžka 20	494214 20
Predĺženie násady snímača Dĺžka 10	494214 10
Adaptér Typ M3/M2	494218 M3/M2
Predĺženie násady snímača Dĺžka 30	494214 30
Súprava na čistenie dotykov	494240
Predĺženie násady snímača Dĺžka 40	494214 40