

RENISHAW**Rubínové guľôčkové tlačidlo Dĺžka 40 mm, Ø guľ D: 5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	494224 5
GTIN	2050000973512
Trieda položky	49F

Popis**Prevedenie:**

Snímač s rubínovou guľôčkou s pripojovacím závitom M2

Upozornenie:

Ďalšie nadstavce snímača s inými rozmermi a prevedeniami stopky na vyžiadanie.

Technický opis

Ø guľ D	5 mm
Hmotnosť	3,17 g
efektívna pracovná dĺžka	40 mm
Materiál stopky	tvrdokov
Ø stopky S	2,5 mm
Dĺžka L	40 mm
Pripojovací závit	M2
Materiál hrotu	rubín
Druh produktu	Snímač

Príslušenstvo

5-cestný držiak násady snímača M2 Typ M2/5	494219 M2/5
--	-------------

Adaptér Typ M3/M2	494218 M3/M2
Predĺženie násady snímača Dĺžka 40	494214 40
Súprava na čistenie dotykov	494240
Predĺženie násady snímača Dĺžka 20	494214 20
Predĺženie násady snímača Dĺžka 10	494214 10
Predĺženie násady snímača Dĺžka 30	494214 30