



## Obťahovací kameň – ušľachtilý korund, Trojhran, Dĺžka × šírka (mm) stupeň jemnosti: 100X13M



558515 100X10 F

### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	558515 100X13M
GTIN	9003172580111
Trieda položky	53Y

### Popis

#### Použitie:

Na **odhroťovanie, ostrenie, sťahovanie a zrážanie** rezných hrán náradia alebo nástrojov. Na konečnú úpravu otvorov, povrchov a hrán pri výrobe foriem. Tiež na zlepšenie povrchu, úpravu a leštenie.

Pre **ocel'** (vytvrdenú) a zliatiny so zvýšenou pevnosťou v ťahu. Húževnatosť tohto materiálu poskytuje **pevnosť hrán** a vysokú **reznú schopnosť**.

#### Upozornenie:

**Používajte prednostne s olejom, petrolejom alebo vodou.**

### Technický opis

Šírka	13 mm
Dĺžka	100 mm
Zrornosť	180
Stupeň jemnosti	stredný
Farba	ružová
Skratka pre brúsivo	A
Tvar	Trojhran
Druh produktu	Obťahovací pilník

### Údaje o užívateľovi

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		