



Presné ihlové pilníky 6-dielna súprava, Celková dĺžka mm / švajčiarsky sek: 140/1



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	527650 140/1
GTIN	613548181072
Trieda položky	53B

Popis

Prevedenie:

Švajčiarske presné ihlové pilníky zodpovedajú maximálnym nárokom na tvarovú presnosť, presnosť seku, výkon pilníka a životnosť. Dĺžka seku = $\frac{1}{2}$ dĺžka pilníka. Vyrobené zo špeciálnej ocele pre presné pilníky s vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu (65-66 HRC). Presne prispôbené tvary, špeciálne uhly sekov a veľký výber rôznych sekov. Vysoký výkon pilníka.

Rýchlopínaciu rukoväť pozri pod č. 519700.

Norma:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Obsah:

1 kus

tvary 1; 3; 4; 5; 6; 10

Rozsah balenia:

V plastovej taške.

Upozornenie:

Pozri tiež presné pilníky Habilis č. 527050 – 527070.

Technický opis

Švajčiarsky sek	1
Celková dĺžka	140 mm
Druh produktu	Presný ihlový pilník

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Uni	podmienene vhodný		

Príslušenstvo

Rýchlopínacia rukoväť pre ihlové pilníky Typ 3	519700 3
Rýchlopínacia rukoväť pre ihlové pilníky Typ 2	519700 2