

**VALTITAN presný ihlový pilník Celková dĺžka 180 mm, SH 2 / DH 3, Typ: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	527570 3
GTIN	613548045589
Trieda položky	53B

Popis**Prevedenie:**

Vysokovýkonné ihlové pilníky s extrémne vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu. Povrchová tvrdosť **1200 HV**. Špeciálny tvar zubov zabraňuje zanášaniam pilníkov trieskami od pilníkovania, takže je možné nevysilujúce čistenie ľahkým vyklepávaním (na drevo).

Norma:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Technický opis

Popis tvaru	polgulatý
Prierez	5,9×2,0 mm
Celková dĺžka	180 mm
Plochy pilníkovania	2
Švajčiarsky sek	2
zodpovedá nemeckému seku	3
Atribút Názov produktu	SH 2 / DH 3
vrát. rukoväti držadla	nie
Druh produktu	Presný ihlový pilník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
--	-------	----------------	---------

Alu mg	vhodný
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný
Oceľ < 55 HRC	vhodný
Oceľ < 60 HRC	vhodný
Oceľ < 67 HRC	vhodný
INOX	vhodný
Ti	vhodný
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Plast, sklolaminát	vhodný
Drevo	vhodný
Uni	vhodný

Príslušenstvo

Rýchlopínacia rukoväťpre ihlové pilníky Typ 3	519700 3
Rýchlopínacia rukoväťpre ihlové pilníky Typ 2	519700 2