



## Obťahovací kameň – ušľachtilý korund, ploché, Dĺžka × šírka (mm) stupeň jemnosti: 150X16F



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 558555 150X16F |
| GTIN             | 9003172581538  |
| Trieda položky   | 53Y            |

### Popis

#### Použitie:

Na **odhroťovanie, ostrenie, sťahovanie a zrážanie** rezných hrán náradia alebo nástrojov. Na konečnú úpravu otvorov, povrchov a hrán pri výrobe foriem. Tiež na zlepšenie povrchu, úpravu a leštenie.

Pre **ocel'** (vytvrdenú) a zliatiny so zvýšenou pevnosťou v ťahu. Húževnatosť tohto materiálu poskytuje **pevnosť hrán** a vysokú **reznú schopnosť**.

#### Upozornenie:

**Používajte prednostne s olejom, petrolejom alebo vodou.**

### Technický opis

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Dĺžka               | 150 mm            |
| Šírka               | 16 mm             |
| Zrnitosť            | 320               |
| Stupeň jemnosti     | jemná             |
| Farba               | oranžová          |
| Skratka pre brúsivo | A                 |
| Tvar                | ploché            |
| Druh produktu       | Obťahovací pilník |

### Údaje o užívateľovi

|                               | <b>Zhoda</b>      | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Kód ISO</b> |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Alu mg                        | vhodný            |                      |                |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            |                      |                |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            |                      |                |
| Oceľ < 55 HRC                 | vhodný            |                      |                |
| Oceľ < 60 HRC                 | podmienene vhodný |                      |                |
| Oceľ < 67 HRC                 | podmienene vhodný |                      |                |
| INOX                          | podmienene vhodný |                      |                |
| Ti                            | podmienene vhodný |                      |                |
| GG(G)                         | podmienene vhodný |                      |                |
| CuZn                          | podmienene vhodný |                      |                |
| Plast, sklolaminát            | podmienene vhodný |                      |                |
| mokrú maximum                 | vhodný            |                      |                |
| suché                         | podmienene vhodný |                      |                |