



Obťahovací kameň – ušľachtilý korund, polguľatý, Dĺžka × šírka (mm) stupeň jemnosti: 100X10M



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	558545 100X10M
GTIN	9003172581422
Trieda položky	53Y

Popis

Použitie:

Na **odhroťovanie, ostrenie, sťahovanie** a **zrážanie** rezných hrán náradia alebo nástrojov. Na konečnú úpravu otvorov, povrchov a hrán pri výrobe foriem. Tiež na zlepšenie povrchu, úpravu a leštenie.

Pre **ocel'** (vytvrdenú) a zliatiny so zvýšenou pevnosťou v ťahu. Húževnatosť tohto materiálu poskytuje **pevnosť hrán** a vysokú **reznú schopnosť**.

Upozornenie:

Používajte prednostne s olejom, petrolejom alebo vodou.

Technický opis

Šírka	10 mm
Dĺžka	100 mm
Stupeň jemnosti	stredný
Zrinitosť	180
Farba	ružová
Skratka pre brúsivo	A
Tvar	polguľatý
Druh produktu	Obťahovací pilník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		