

**Obťahovací kameň karbid kremičitý (zelený), Štvorhran, Dĺžka × šírka (mm)  
stupeň jemnosti: 100X10F****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	558625 100X10F
GTIN	4260496530030
Trieda položky	56Z

**Popis****Použitie:**

Na **odhroťovanie, ostrenie, sťahovanie a zrážanie** rezných hrán náradia alebo nástrojov. Na konečnú úpravu otvorov, povrchov a hrán pri výrobe foriem. Tiež na zlepšenie povrchu, úpravu a leštenie.

Pre **tvrdokov, neželezný kov, sklo, keramiku, porcelán**. Materiál s **vysokou tvrdosťou** a výrazným **efektom samoostrenia**.

**Upozornenie:**

**Používajte prednostne s olejom, petrolejom alebo vodou.**

**Technický opis**

Šírka	10 mm
Zrornosť	320
Dĺžka	100 mm
Stupeň jemnosti	jemná
Farba	zelená
Skratka pre brúsivo	SiC
Tvar	Štvorhran
Druh produktu	Obťahovací pilník

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		