

**Obťahovací kameň karbid kremičitý (zelený), ploché, Dĺžka × šírka (mm)  
stupeň jemnosti: 150X16M****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 558655 150X16M |
| GTIN             | 4260496530603  |
| Trieda položky   | 56Z            |

**Popis****Použitie:**

Na **odhrotovanie, ostrenie, sťahovanie a zrážanie** rezných hrán náradia alebo nástrojov. Na konečnú úpravu otvorov, povrchov a hrán pri výrobe foriem. Tiež na zlepšenie povrchu, úpravu a leštenie.

Pre **tvrdokov, neželezný kov**, sklo, keramiku, porcelán. Materiál s **vysokou tvrdosťou** a výrazným **efektom samoostrenia**.

**Upozornenie:**

**Používajte prednostne s olejom, petrolejom alebo vodou.**

**Technický opis**

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Zrnitosť            | 180               |
| Šírka               | 16 mm             |
| Dĺžka               | 150 mm            |
| Stupeň jemnosti     | stredný           |
| Farba               | zelená            |
| Skratka pre brúsivo | SiC               |
| Tvar                | ploché            |
| Druh produktu       | Obťahovací pilník |

**Údaje o užívateľovi**

|                      | <b>Zhoda</b>      | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Kód ISO</b> |
|----------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Oceľ < 55 HRC        | vhodný            |                      |                |
| Oceľ < 60 HRC        | vhodný            |                      |                |
| Oceľ < 67 HRC        | vhodný            |                      |                |
| Karbid volfrámu (HM) | vhodný            |                      |                |
| INOX                 | vhodný            |                      |                |
| Ti                   | vhodný            |                      |                |
| GG(G)                | vhodný            |                      |                |
| CuZn                 | vhodný            |                      |                |
| Plast, sklolaminát   | vhodný            |                      |                |
| Kameň                | podmienene vhodný |                      |                |
| mokrý maximum        | vhodný            |                      |                |
| suché                | podmienene vhodný |                      |                |