

**Ocielka pre oceľ korund (A) hrubý / jemný, Dĺžka×šírka: 150X50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	558815 150X50
GTIN	4260496535240
Trieda položky	56Z

**Popis****Prevedenie:**

Keramicky spojené kombinované brúsky so stupňom tvrdosti O/P. Jedna strana hrubá na predbrúsenie, jedna strana jemná na dotiahnutie.

**Korund** v stredne tvrdom spojive. Dole normálny korund (A) zrno 100 (hrubé); hore zrno z ušľachtilého korundu 280 / 320 (jemné).

**Použitie:**

Na odhrotovanie, jemné brúsenie nerovností, vyhladzovanie hrán.

**Upozornenie:**

**Na žiadosť sú k dispozícii špeciálne leštiace kamene na egalizáciu.**

**Technický opis**

Šírka	50 mm
Zrinitosť	280/320
Zrinitosť	100
Dĺžka	150 mm
Výška	25 mm
Stupeň jemnosti	hrubý / jemný
Brusivo	Korund
Druh produktu	Obťahovací kameň

**Údaje o užívatelovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		