

**Diamantový ihlový pilník, 140 mm Zrinitosť D91 (jemný), Typ: 8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	529210 8
GTIN	4007220016879
Trieda položky	53B

**Popis****Prevedenie:**

Polotovary týchto ihlových pilníkov sú kované a vybrúsené zo špeciálnej ocele. Diamantové pilníky sú rovnomerne posypané diamantovým práškom rovnakej zrnitosti a galvanicky zafixované. Rovnomerná diamantová plocha a tvrdosť diamantu zabezpečujú lepšie výsledky pilníka. **Celková dĺžka pilníka = 140 mm; dĺžka diamantovej plochy = 70 mm; Ø stopky = 3 mm.**

**Použitie:**

Pre rozmerovo presné dokončovacie práce na nástrojoch na rezanie, vysekávanie a lisovanie z **tvrdenej ocele** alebo **tvrdého kovu**. Okrem toho na spracovanie **skla, keramiky** atď. Pilníkovanie s **malým prítlakom**, najmä na hranách. Vysoký tlak nezabezpečí zvýšený výkon pilníka a poškodí pilník.

**Zrinitosť:**

Jemná zrnitosť **D 91**

**Zvláštne príslušenstvo:**

**Rýchlopínaciu rukoväť** k týmto pilníkom nájdete pod č. 519700.

**Technický opis**

Dĺžka obloženia	70 mm
Popis tvaru	Nôž
Prierez s obsadením	5,0×1,8 mm
Brusivo	diamant
Skratka pre brusivo	D
Zrinitosť	D91
vrát. rukoväti držadla	nie
Druh produktu	Ihlový pilník

## Údaje o uživateli

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		

## Príslušenstvo

Rýchlopínacia rukoväť pre ihlové pilníky Typ 3	519700 3
Rýchlopínacia rukoväť pre ihlové pilníky Typ 2	519700 2