



## Nástrčkový klúč s rukoväťou plne izolovaný, Rozmer cez steny: 17mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	622500 17
GTIN	4010995008680
Trieda položky	63K

### Popis

#### Prevedenie:

Dlhé vyhotovenie; hlbšia 6-hranná hlava klúča pre vyčnievajúce čapy.

**Plastová izolácia do 1 000 voltov podľa normy DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.**

#### Norma:

**DIN 3125**

#### Materiál:

**Ergonomická viaczložková rukoväť** s ochranou proti odvaleniu, **čepelou** z chróm-vanádiovej ocele, brunované, plne izolované.

### Technický opis

Rozmer cez steny	17 mm
Celková dĺžka	243 mm
Dĺžka čepele	125 mm
Označenie výrobcu	SoftFinish® electric
Norma	<b>DIN 3125</b>
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Výstupný profil	6-hranný nástrčný klúč
Druh produktu	Nástrčný klúč

