



Sada diamantových pilníků Handy 5dílná, 215 mm Zrnitost' D126



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	529160
GTIN	4007220017357
Trieda položky	53B

Popis

Prevedenie:

Zodpovedajúco ihlové pilníky č. 529220, avšak vyrobené z polotovarov podobných pilníkom Habilis č. 527060 (vystužený prierez, silná kovaná stopka); cca. **3-násobná plocha obkladu** voči ihlovým pilníkom.

Použitie:

Na opracovanie **vytvrdených, príp. zušľachtených ocelí, tvrdého kovu, skla, keramiky a plastov so zosilnenými vláknami**. Pilníkovať vyvinutím **malého tlaku**, najmä na hranách! Vysoký tlak nezabezpečí zvýšený výkon pilníka a poškodí pilník.

Rozsah balenia:

5-dielna, po 1 pilníku č. 529150 veľ. 1; 3; 4; 5; 6 in v stabilnom plastovom puzdre.

Technický opis

Brusivo	diamant
Skratka pre brusivo	D
Zrnitosť	D126
Celková dĺžka	215 mm

vrát. rukoväti držadla	nie
Držadlo nevyhnutné	nie
Počet samostatných pilníkov	5
Balenie	Stabilný plastový box
Druh produktu	Jemný pilník

Príslušenstvo

Diamantový pilník na mobil, 215 mmzrנית D126 (stredná) univerzálny Typ 3	529150 3
Diamantový pilník na mobil, 215 mmzrנית D126 (stredná) univerzálny Typ 1	529150 1
Diamantový pilník na mobil, 215 mmzrנית D126 (stredná) univerzálny Typ 4	529150 4
Diamantový pilník na mobil, 215 mmzrנית D126 (stredná) univerzálny Typ 6	529150 6
Diamantový pilník na mobil, 215 mmzrנית D126 (stredná) univerzálny Typ 5	529150 5