

**Nastavitelný čelný klíč rovný, Menovitý Ø čapu: 2,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	628600 2,5
GTIN	4020772040499
Trieda položky	63Q

**Popis****Prevedenie:**

Špeciálna oceľ, na výšku brúsená, brunovaná, s pevnými čapmi.

**Použitie:**

Pre dvojdierové matice.

**Upozornenie:**

Ø čapu = menovitý Ø čapu – 0,1 mm. Tolerančné pole h12.

**Technický opis**

Menovitý Ø čapu	2,5 mm
Nastaviteľná vzdialenosť čapov a	7 - 40 mm
Typ	758
Označenie výrobcu	758
Dĺžka L	115 mm
zalomený	nie
rovný	áno
nastaviteľná šírka	áno
Druh produktu	Klúče na čelné otvory

