

**6-hranná vložka, 1/4 palca dlhé, Rozmer cez steny: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	631400 6
GTIN	4018754000203
Trieda položky	63A

Popis**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek.

Vnútorň štvorhran s otvorom podľa normy DIN 3120-D 6,3.

Optimálny priebeh vlákien s použitím špeciálneho postupu pri kovaní. Úzke tolerancie veľkostí kľúča. Chránené pred prešmykom cez rohy skrutiek, hlavy skrutiek a matice. Bez pnutia a natiahnutia vytvrdené v olejovom kúpeli, čím sa dosiahne exaktná kompletná presnosť. Kruhovo brúsený povrch s profilom **AS-Drive**.

Norma:

DIN 3124-L

Materiál:

Vysokovýkonná oceľ HPQ®, bez odlupovania vďaka chrómovaniu niklom.

Technický opis

Dĺžka	50 mm
Rozmer cez steny	6 mm
Ø na strane výstupu	9,2 mm
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Norma	DIN 3124
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Materiál	Vysokovýkonná oceľ HPQ®
Povrch	povrch chrómovaný cez nikel

s profilom AS-drive

áno

Druh produktu

Vložka nástrčného kľúča