



Dvojitý vidlicový klúč, palce, Typ: 15



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	610120 15
GTIN	4018754019816
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.

S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chróm-legovaná ocel; bez odlupovania chrómovaná niklom; kruhovo brúsený povrch.

Technický opis

maximálna šírka rozovretia b1	40 mm
Rozmer cez steny ₁	11/16 palec
maximálna výška rozovretia h	6,7 mm
maximálna šírka rozovretia b2	42 mm
Rozmery cez steny	palcový
Rozmer cez steny ₂	3/4 palec
Dĺžka kľúča L	220 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Poloha rozovretia 1	15 Stupeň
Poloha rozovretia 2	15 Stupeň

bez iskier	nie
obojustranne rovnaké rozmery cez steny	nie
Druh produktu	Skrutkový klúč