

**6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4" dlhé, Šestšhran: 5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	631700 5
GTIN	4018754000494
Trieda položky	63A

Popis**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek.
Trň z tvrdného materiálu s vysokou tvrdosťou, bez povrchovej úpravy.
Vnútorňý štvorhran s otvorom podľa normy DIN 3120-D 6,3.

Norma:**DIN 7422****Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Upozornenie:

UPOZORNENIE!

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 631729

Technický opis

Šestšhran	5 mm
Dĺžka	55 mm
Ø na strane vstupu	10,7 mm
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

