

**6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4" dlhé, Šesthran: 4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	631715 4
GTIN	4045197493439
Trieda položky	62A

Popis**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek.
Tŕň z tvrdeného materiálu s vysokou tvrdosťou, bez povrchovej úpravy.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Technický opis

Šesthran	4 mm
Ø na strane vstupu	12 mm
Dĺžka	55 mm
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča