



## 6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4" krátka, Šesthran: 4mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	631710 4
GTIN	4018754000630
Trieda položky	63A

### Popis

**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorň štvorhran s otvorom podľa normy DIN 3120-D 6,3.

**Norma:**

**DIN 7422**

**Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

**Upozornenie:**

**UPOZORNENIE!**

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 631709

### Technický opis

Šesthran	4 mm
Ø na strane vstupu	11,6 mm
Dĺžka	28 mm
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

