

**6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4" krátka, Šesthran: 5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	631710 5
GTIN	4018754000647
Trieda položky	63A

Popis**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorň štvorhran s otvorom podľa normy DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Upozornenie:

UPOZORNENIE!

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 631709

Technický opis

Dĺžka	28 mm
Ø na strane vstupu	11,6 mm
Šesthran	5 mm
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

