



## Dvojitý vidlicový klúč, palce, Typ: 7



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	610120 7
GTIN	4018754019755
Trieda položky	63A

### Popis

**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.

S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily.

**Norma:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiál:**

Chróm-legovaná ocel; bez odlupovania chrómovaná niklom; kruhovo brúsený povrch.

### Technický opis

maximálna šírka rozovretia b1	26 mm
maximálna šírka rozovretia b2	30 mm
maximálna výška rozovretia h	5,3 mm
Rozmery cez steny	palcový
Rozmer cez steny <sub>2</sub>	1/2 palec
Dĺžka kľúča L	170 mm
Rozmer cez steny <sub>1</sub>	7/16 palec
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Poloha rozovretia 1	15 Stupeň
Poloha rozovretia 2	15 Stupeň

bez iskier	nie
obojustranne rovnaké rozmery cez steny	nie
Druh produktu	Skrutkový klúč