

**Obojstranný otvorený kľúč, Rozmery kľúčov: 19X22mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 610100 19X22  |
| GTIN             | 4018754017928 |
| Trieda položky   | 63A           |

**Popis****Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.

S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily.

**Norma:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiál:**

Chróm-legovaná ocel; bez odlupovania chrómovaná niklom; kruhovo brúsený povrch.

**Upozornenie:**

**UPOZORNENIE!**

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 610600

**Technický opis**

|   |          |
|---|----------|
| maximálna výška rozovretia h              | 8 mm     |
| Rozmer cez steny <sub>1</sub>             | 19 mm    |
| maximálna šírka rozovretia b <sub>2</sub> | 49 mm    |
| maximálna šírka rozovretia b <sub>1</sub> | 44 mm    |
| Rozmer cez steny <sub>2</sub>             | 22 mm    |
| Rozmery cez steny                         | metrické |
| Dĺžka kľúča L                             | 235 mm   |
| Norma                                     | DIN 3110 |
| Norma                                     | ISO 3318 |

|  |                |
|--|----------------|
| Poloha rozovretia 1                    | 15 Stupeň      |
| Poloha rozovretia 2                    | 15 Stupeň      |
| bez iskier                             | nie            |
| obojustranne rovnaké rozmery cez steny | nie            |
| Druh produktu                          | Skrutkový kľúč |