



Dvojitý vidlicový klúč, palce, Typ: 8



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	610120 8
GTIN	4018754019762
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.

S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chróm-legovaná ocel; bez odlupovania chrómovaná niklom; kruhovo brúsený povrch.

Technický opis

maximálna výška rozovretia h	5,3 mm
maximálna šírka rozovretia b1	30 mm
maximálna šírka rozovretia b2	32 mm
Rozmery cez steny	palcový
Rozmer cez steny ₂	9/16 palec
Dĺžka kľúča L	190 mm
Rozmer cez steny ₁	1/2 palec
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Poloha rozovretia 1	15 Stupeň
Poloha rozovretia 2	15 Stupeň

bez iskier	nie
obojustranne rovnaké rozmery cez steny	nie
Druh produktu	Skrutkový klúč