

**Obojstranný otvorený kľúč, Rozmery kľúčov: 21X23mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 610100 21X23 |
| GTIN | 4018754017966 |
| Trieda položky | 63A |

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.

S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ; bez odlupovania chrómovaná niklom; kruhovo brúsený povrch.

Upozornenie:

UPOZORNENIE!

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 610600

Technický opis

| | |
|-------------------------------|----------|
| maximálna šírka rozovretia b2 | 51 mm |
| maximálna šírka rozovretia b1 | 47 mm |
| Rozmer cez steny ₁ | 21 mm |
| Rozmer cez steny ₂ | 23 mm |
| maximálna výška rozovretia h | 8 mm |
| Rozmery cez steny | metrické |
| Dĺžka kľúča L | 250 mm |
| Norma | DIN 3110 |
| Norma | ISO 3318 |

| | |
|--|----------------|
| Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň |
| Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň |
| bez iskier | nie |
| obojustranne rovnaké rozmery cez steny | nie |
| Druh produktu | Skrutkový kľúč |