

**Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx® dlhé, Profil Torx®: TX25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	631780 TX25
GTIN	4045197382214
Trieda položky	62A

Popis**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorný štvorhran s otvorom podľa normy DIN 3120-D 6,3.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Technický opis

Ø na strane vstupu	12 mm
Dĺžka	100 mm
Profil Torx®	TX25
Rozmer profilu A	4,4 mm
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča