



## Sortiment nástrčných klúčov TiN povlak, 1/4 palcový štvorcový 30-dielne



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	630340
GTIN	4000896175475
Trieda položky	630

### Popis

#### Prevedenie:

**Hnacie/spojovacie diely** podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Čepele s TiN povlakom pre extrémne vysokú príľnavosť a odolnosť proti oderu. S optimalizovanou ochranou proti korózii.

#### Použitie:

Na skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M2 – M8 a na skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M4 – M8.

Na skrutky Pozidriv a Phillips so závitom M2,5 – M5 a vnútorné skrutky Torx® so závitom M3 – M6.

#### Rozsah balenia:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 12 ks veľ. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Nástavce nástrčných klúčov 6-hranné  
s povrchovou úpravou TiN: 4 ks č. 631733 veľ. 3; 4; 5; 6

Nástavce nástrčných klúčov na vnútorné Torx®  
S povrchovou úpravou TiN: 5 ks veľ. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Nástavce nástrčných klúčov pre Phillips  
S povrchovou úpravou TiN: 2 ks veľ. 1; 2

Nástavce nástrčných klúčov pre Pozidriv  
S povrchovou úpravou TiN: 2 ks veľ. 1; 2

Nástrčná rukoväť: 1 ks  
 Predĺženia: 2 ks veľ. 55; 147 mm  
 Kardanový kĺb: 1 ks  
 Račňa: 1 ks  
 Skladovanie v: Plastové púzdro so stojanom/odkladacou miskou

## Technický opis

Počet dielov	30
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov	4-14 mm
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov	3-6 mm
Balenie	Plastové púzdro so stojanom/ odkladacou miskou
Dĺžka	180 mm
Šírka	150 mm
Výška	54 mm
Druh produktu	Nástrčný kľúč

## Príslušenstvo

6-hranný nástrčný skrutkovač s TiN povrchovou úpravou, 1/4krátka Šesťhran 4	631733 4
6-hranný nástrčný skrutkovač s TiN povrchovou úpravou, 1/4krátka Šesťhran 6	631733 6
6-hranný nástrčný skrutkovač s TiN povrchovou úpravou, 1/4krátka Šesťhran 5	631733 5

6-hranný nástrčný skrutkovač s TiN povrchovou úpravou,  
1/4krátka Šest'hran 3

---

631733 3