

HOLEX**Obojstranný otvorený kľúč, fosfátovaný, Rozmery kľúčov: 14X17mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	610900 14X17
GTIN	4045197384171
Trieda položky	62A

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ, fosfátovaná.

Technický opis

maximálna šírka rozovretia b1	33 mm
maximálna výška rozovretia h	6 mm
Rozmer cez steny ₁	14 mm
maximálna šírka rozovretia b2	39 mm
Rozmer cez steny ₂	17 mm
Rozmery cez steny	metrické
Dĺžka kľúča L	201 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Poloha rozovretia 1	15 Stupeň
Poloha rozovretia 2	15 Stupeň

Povrch	fosfátovaný
Atribút Názov produktu	fosfátovaný
bez iskier	nie
obojustranne rovnaké rozmery cez steny	nie
Druh produktu	Skrutkový kľúč