

HOLEX**Obojstranný otvorený kľúč, chrómovaná, Rozmery kľúčov: 7X8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	610950 7X8
GTIN	4045197441430
Trieda položky	62A

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.
S oválnou stopkou.

Norma:**DIN 3110 / ISO 3318****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Technický opis

Rozmer cez steny ₂	8 mm
maximálna šírka rozovretia b2	20 mm
maximálna šírka rozovretia b1	18 mm
Rozmer cez steny ₁	7 mm
maximálna výška rozovretia h	4 mm
Rozmery cez steny	metrické
Dĺžka kľúča L	130 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Poloha rozovretia 1	15 Stupeň
Poloha rozovretia 2	15 Stupeň

Povrch	chrómovaná
Atribút Názov produktu	chrómovaná
bez iskier	nie
obojsstranne rovnaké rozmery cez steny	nie
Druh produktu	Skrutkový kľúč