

**Kancelársky základný regál, Hĺbka 600 mm, Výška / šírka police:
2000/1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	990595 2000/1000
GTIN	4004514220080
Trieda položky	96P

Popis**Prevedenie:**

Neperforované čelá rámu a police z T-profilu.

Podpierka formou pozdĺžnej tyče. Stredový doraz zabráni presúvaniu zakladačov alebo podkladov. Krycie dno nemá stredový doraz.

Maximálna nosnosť: 150 kg na policu.

Hĺbka regálu 600 mm: Obojstranne použiteľné. Pojme až 192 zakladačov na pole pri výške 2 300 mm.

Popis:

Montážne rozmery:

Základný regál: Menovitá dĺžka + 60 mm

Prídavný regál: Menovitá dĺžka + 6 mm

Celková hĺbka rámu: Menovitá hĺbka + 36 mm

Vzperná dĺžka: max. 600 mm

Upozornenie:

- Regále s pomerom výška/hĺbka väčším ako 5:1 musia byť zabezpečené proti prevráteniu.
- Uchytenie na podlahu a stenu nie je súčasťou dodávky.

Technický opis

Šírka	1000 mm
-------	---------

Počet políc	6
Výška	2000 mm
Montážny rozmer Základný regál Šírka	1060 mm
Hĺbka	600 mm
Polica Hrúbka	25 mm
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Prevedenie montáže	Nástrčný regál
Materiál	pozinkované
Atribút Názov produktu	Hĺbka 600 mm
Druh produktu	Regál na šanóny

Príslušenstvo

Upínacia päťka	990852
----------------	--------