

**Kancelársky prídavný regál, Hĺbka 600 mm, Výška / šírka police:  
2300/1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	990596 2300/1000
GTIN	4004514220172
Trieda položky	96P

**Popis****Prevedenie:**

Neperforované čelá rámu a police z T-profilu.

Podpierka formou pozdĺžnej tyče. Stredový doraz zabráni presúvaniu zakladačov alebo podkladov. Krycie dno nemá stredový doraz.

**Maximálna nosnosť: 150 kg na policu.**

Hĺbka regálu 600 mm: Obojstranne použiteľné. Pojme až 192 zakladačov na pole pri výške 2 300 mm.

**Popis:**

Montážne rozmery:

Základný regál: Menovitá dĺžka + 60 mm

Prídavný regál: Menovitá dĺžka + 6 mm

Celková hĺbka rámu: Menovitá hĺbka + 36 mm

Vzperná dĺžka: max. 600 mm

**Upozornenie:**

- Regále s pomerom výška/hĺbka väčším ako 5:1 musia byť zabezpečené proti prevráteniu.
- Uchytenie na podlahu a stenu nie je súčasťou dodávky.

**Technický opis**

Hĺbka	600 mm
-------	--------

Šírka	1000 mm
Počet políc	7
Výška	2300 mm
Montážny rozmer Prídavný regál Šírka	1006 mm
Polica Hrúbka	25 mm
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Prevedenie montáže	Nástrčný regál
Materiál	pozinkované
Atribút Názov produktu	Hĺbka 600 mm
Druh produktu	Regál na šanóny

## Príslušenstvo

Upínacia päťka	990852
----------------	--------