



## Samonivelačný rotačný laser GRL, Typ: 400H



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	468495 400H
GTIN	3165140604406
Trieda položky	46T

### Popis

#### Prevedenie:

Samonivelačný rotačný laser do exteriéru. Presné, rýchle a jednoduché nivelovanie laserových línií. Systém proti vybočeniam **zabraňuje vzniku chýb pri nivelizácii** počas vibrácií a otrasov.

#### Funkcia:

IP56: Ochrana proti silnému prúdu vody alebo dočasnému zaplaveniu a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

#### Rozsah balenia:

Laserový prijímač, meradlo, stavebný statív, návod na obsluhu, prepravný obal. 2x batéria LR20 1,5 V a 1x 9 V blokovaná batéria.

### Technický opis

Závit statívu	5/8 UNC palec
Označenie výrobcu	GRL 400H
Stupeň ochrany krytom IP	IP 56
Šírka	170 mm
Hmotnosť	2 kg

Dosah	20 m
Otáčky	600 min <sup>-1</sup>
Dosah s prijímačom	400 m
Čas nivelácie	15 s
Laserová trieda	2
Nivelačný rozsah	±5 Stupeň
Dĺžka	183 mm
Výška	188 mm
Najväčšia prípustná chyba	±0,08 mm/m
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081551 LR20; 081551 6LR61
Počet obsiahnutých batérií	3
Farba lasera	cervená
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh produktu	Rotačný laser

## Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR20	081551 LR20
---	-------------

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť 6LR61	081551 6LR61
--	--------------