

**HOLEX****Pár rukavíc, Veľkosť rukavíc: 9****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094283 9
GTIN	4045197884220
Trieda položky	02H

**Popis****Prevedenie:**

Rukavice s povrchovou úpravou z nitrilovej peny na vodnej báze pre dobrý pocit z dotyku a bezpečný úchop v suchom a mierne vlhkom alebo masťnom pracovnom prostredí. Dobrý tvar a citlivosť vďaka inovatívnej technológii pletenia s polyamidovo-lycrovým vláknom. **Bez obsahu DMF.** Vhodné najmä na montáž malých dielov, príjem a expedíciu tovaru, údržbové práce.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

Veľkosť rukavíc	9
Kategória ochrany	kategória II
Druh rukavíc	Viacúcelové rukavice
Odev štandard	Oeko-Tex Standard 100

Obsah	12
Vlastnosť rukavíc	Bez DMF
Vlastnosť rukavíc	šetrné k pokožke alergikov
EN 388	3131X
Podkladový materiál	Lycra®, polyamid
Povrchová úprava	water based PU/Nitril
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Allround
Dĺžka	255 mm
Farba	čierna / sivá
Technológia štrikovania	15G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Použitie	viacúčelové
Druh produktu	Viacúčelové rukavice