

**Montážne kliešte, dlhé prevedenie, 45° zahnuté, Celková dĺžka: 280mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	713780 280
GTIN	4003773079422
Trieda položky	73F

Popis**Prevedenie:**

Umožňuje bezpečné uchopenie, držanie a vedenie malých medených rúrok, skrutiek a káblov ako aj iných guľatých dielov cez vyfrézované drážky s hladkým povrchom. Kliešte čierno atramentované, leštená hlava, rukoväť potiahnutá plastom.

Použitie:

Vhodné pre uchopenie, nastavovanie a montážne práce na ťažko dostupných miestach vďaka štíhlemu, veľmi dlhému dizajnu.

Norma:

DIN ISO 5743

Materiál:

Chróm-vanadiová elektroocel', zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Dĺžka čelustí	70 mm
Celková dĺžka	280 mm
Hmotnosť	235 g
Otvorený tvar	oválne, špicaté
Norma	DIN ISO 5743
Prevedenie čelustí	45° zalomené, zvnútra ozubené
Rukoväť	s plastovým poťahom

Materiál	Chróm-vanadiová elektroocel', zápustkovo kovaná a kalená v oleji
Povrch	čierno atramentované, leštená hlava
Druh produktu	Uchopovacie kliešte