



## Nožnice na káble s račňou na káble s ocelovým jadrom (ACSR), Celková dĺžka: 340mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 731270 340    |
| GTIN             | 4003773081241 |
| Trieda položky   | 73F           |

### Popis

**Prevedenie:**

Rezné hrany s presným brúsením a indukčne kaleným ostrím. Dvojrýchlostný ozubený prevod pre ľahké rezanie a malú námahu vďaka veľmi vysokému prevodovému pomeru.

**Použitie:**

Na rezanie káblov s ocelovým jadrom (káble ACSR) s jednoručným a obojručným ovládaním. Ideálne na použitie v stiesnených priestoroch.

**Materiál:**

Špeciálna nástrojová oceľ špeciálnej akosti, kovaná, kalená v oleji.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Náhradný nôž č. 731272.

### Technický opis

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| Výkon v strihu do Ø | 32 mm                                                            |
| Celková dĺžka       | 340 mm                                                           |
| Výkon v strihu      | 240 mm <sup>2</sup>                                              |
| Materiál            | Nôž: Špeciálna nástrojová oceľ špeciálnej akosti, kalená v oleji |
| Rameno              | Hliníková oválna trubka, vysoko pevná                            |
| s funkciou račne    | áno                                                              |
| Druh produktu       | Nožnice                                                          |

---

## Príslušenstvo

Otočný nôž pre nožnice na káble ACSR s račňou vrátane skrutky a matice Typ 340

---

731272 340