

**12-hranná vložka, 1/4 palca, Rozmer cez steny: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	630950 8
GTIN	4018754000333
Trieda položky	63A

Popis**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek.

Vnútorň štvorhran s otvorom podľa normy DIN 3120-D 6,3.

Optimálny priebeh vlákien s použitím špeciálneho postupu pri kovaní. Úzke tolerancie veľkostí kľúča. Chránené pred prešmykom cez rohy skrutiek, hlavy skrutiek a matice. Bez pnutia a natiahnutia vytvrdené v olejovom kúpeli, čím sa dosiahne exaktná kompletná presnosť. Kruhovo brúsený povrch s profilom **AS-Drive**.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Vysokovýkonná oceľ HPQ®, bez odlupovania vďaka chrómovaniu niklom.

Upozornenie:

UPOZORNENIE!

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 630929

Technický opis

Rozmer cez steny	8 mm
Dĺžka	23 mm
Ø na strane výstupu	11,6 mm

Pohonný štvorhran	1/4 palec
Výstupný profil	12-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča