

**6-hranná vložka, 1/4 palca, Rozmer cez steny: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	631000 6
GTIN	4018754000029
Trieda položky	63A

Popis**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Optimálny priebeh vlákien s použitím špeciálneho postupu pri kovaní. Úzke tolerancie veľkostí kľúča. Chránené pred prešmykom cez rohy skrutiek, hlavy skrutiek a matice. Bez pnutia a natiahnutia vytvrdené v olejovom kúpeli, čím sa dosiahne exaktná kompletná presnosť. Kruhovo brúsený povrch s profilom **AS-Drive**.

Vnútorň štvorhran s otvorom podľa DIN 3120-D 6,3.

Norma:**DIN 3124-S****Materiál:**

Vysokovýkonná oceľ HPQ®, bez odlupovania vďaka chrómovaniu niklom.

Upozornenie:

UPOZORNENIE!

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 631029

Technický opis

Dĺžka	23 mm
Rozmer cez steny	6 mm
Ø na strane výstupu	9,2 mm

Pohonný štvorhran	1/4 palec
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Materiál	Vysokovýkonná oceľ HPQ®
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča