

HOLEX**Vnútrotný sústružnícky nôž pravý podobný ako DIN 4973 (ISO 8), M20, Stopka štvorhran: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	296330 10
GTIN	4045197884770
Trieda položky	22E

Popis**Prevedenie:**

Vybavené diamantovými karbidovými reznými doskami.

Použitie:

P20/K25 na obrábanie ocele a liatiny.

M20 na obrábanie nehrdzavejúcej ocele.

Pozor!:

Pre hrubovanie a dokončovanie a prerušované rezy by mala byť rezná hrana obrúsená klapkami na ruky z karbidu bóru (č. 558812).

Technický opis

Stopka štvorhran	10 mm
pre otvory od Ø	18 mm
Celková dĺžka	150 mm
Rezný materiál	M20
Druh produktu	Sústružnícky nôž