

**HOLEX****Vnútorý sústružnícky nôž pravý podobný ako DIN 4973 (ISO 8), M20, Stopka štvorhran: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	296330 16
GTIN	4045197884794
Trieda položky	22E

**Popis****Prevedenie:**

Vybavené diamantovými karbidovými reznými doskami.

**Použitie:**

P20/K25 na obrábanie ocele a liatiny.

M20 na obrábanie nehrdzavejúcej ocele.

**Pozor!:**

Pre hrubovanie a dokončovanie a prerušované rezy by mala byť rezná hrana obrúsená klapkami na ruky z karbidu bóru (č. 558812).

**Technický opis**

pre otvory od Ø	27 mm
Stopka štvorhran	16 mm
Celková dĺžka	210 mm
Rezný materiál	M20
Druh produktu	Sústružnícky nôž