

HOLEX**Sústružnícky nôž vnútorný rohový ľavý podobný ako DIN 4974 (ISO 9), P20/K25, Stopka štvorhran: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	296455 12
GTIN	4045197884886
Trieda položky	22E

Popis**Prevedenie:**

Vybavené diamantovými karbidovými reznými doskami.

Použitie:

P20/K25 na obrábanie ocele a liatiny.

M20 na obrábanie nehrdzavejúcej ocele.

Pozor!:

Pre hrubovanie a dokončovanie a prerušované rezy by mala byť rezná hrana obrúsená klapkami na ruky z karbidu bóru (č. 558812).

Technický opis

pre otvory od Ø	21 mm
Stopka štvorhran	12 mm
Celková dĺžka	180 mm
Rezný materiál	P20/K25
Druh produktu	Sústružnícky nôž