

Garant**6-hranná vložka, 1/4 palca Surface Drive, Rozmer cez steny: 4,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	631225 4,5
GTIN	4045197496959
Trieda položky	61A

Popis**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek.

Vnútorň štvorhran s otvorom podľa DIN 3120-D 6,3.

Otvor kľúča Surface Drive umožňuje pevnejšie osadenie a vyššiu účinnosť. Tlač pôsobí priamo na plochy matic a skrutiek, citlivé hrany sú chránené. Aj medzirozmy, napr. v palcoch (A/F, BSF, BSW), a opotrebované skrutky môžu byť dotiahnuté alebo uvoľnené použitím Surface Drive.

Vložky s otvorom.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Technický opis

Dĺžka	24,8 mm
Rozmer cez steny	4,5 mm
Ø na strane výstupu	7,4 mm
Pohonný štvorhran	1/4 palec
6-hranný nástrčný kľúč Profil	Surfacedrive
Norma	DIN 3124
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ

Povrch	chrómovaná
s profilom AS-drive	nie
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča