

FLUKE.

**Skúšačka napätia a kontinuity, Typ: T110****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	473090 T110
GTIN	095969610490
Trieda položky	47H

**Popis****Prevedenie:**

Dvojpólová skúšačka napätia s ergonomickým ovládaním zásuviek jednou rukou. Displej nameranej hodnoty s podsvietením. Indikátor batérie – pri vybitej batérii je možné stále zobrazovať namerané napätie. Násuvné testovacie hroty s indikátorom opotrebovania.

**Vyhotovenie VDE****Funkcia:**

IP64: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

**Použitie:**

Pre profesionálne, viacstupňové skúšanie napätia, polarita a kontinuity.

**Norma:**

**HSE GS 38 (Messspitzen); IEC EN 61243-3.**

**Technický opis**

Skúška priechodnosti	opticky/akusticky
Oblasť pre zobrazovanie AC	12 - 690 V
Skúška smeru otáčania	áno

Meranie frekvencie	40 - 400 Hz
Osvetlenie meracích miest	áno
Skúška polarity	áno
Oblasť pre zobrazovanie DC	12 - 690 V
Kalibrácia	I1
FI/RCD-ochranný spínač Skúšobný prúd	áno
Ukazovateľ	LED
Skúška fáze	100V – 690V
Kategória prepätia	CAT III 690 V
Kategória prepätia	CAT IV 600 V
Stupeň ochrany krytom IP	IP 64
Funkcia baterky	áno
Počet obsiahnutých batérií	2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081551 LR3
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh produktu	Skúšačka napätia

## Služby

KalibráciaSkúšačka napätia Typ S	027120 S
Kalibrácia DAkkSSkúšačka napätia Typ S	027160 S

## Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081561 LR3
--	------------