

bimos

Pracovná otočná stolička, PU pena, s klzákmi, nízka, Farba: BLACK**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 965300 BLACK |
| GTIN | 4016849625102 |
| Trieda položky | 96B |

Popis**Prevedenie:**

Sedadlo a operadlo z mäkkej PU peny. Ľahko udržiavateľné, umývateľné, robustné a odolné voči ľahkým kyselinám a zásadám, ako aj mechanickým vplyvom.

Ergonomické pohodlné čalúnenie s bedrovou opierkou a praktickými madlami na tlačenie.

Norma:**DIN 68877****Technický opis**

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Hĺbka sedu | 470 mm |
| Pár operadiel na ruky Možná adaptácia | áno |
| Prestavenie výšky Druh | páka na nastavenie výšky |
| Materiál Sedadlo | PU-pena |
| Operadlo Výška | 580 mm |
| Základňa Prevedenie | klzák |

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Farba Materiál sedadla | čierna |
| Spodný rám Prevedenie | 5-ramenný kríž |
| Prestavenie výšky Prevedenie | Plynová pružina |
| prestavenie výšky bezúrovňové | áno |
| Hmotnosť | 14 kg |
| Materiál základňa | Oceľ |
| Materiál Operadlo | PU-pena |
| Šírka sedu | 460 mm |
| Séria | Work-Tec |
| Prevedenie | bez koliesok |
| Nosnosť Stolička | 120 kg |
| Prestavenie výšky Rozsah | 450 - 630 mm |
| Druh produktu | Pracovná otočná stolička |

Príslušenstvo

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Podlahové klzáky(1 súprava = 5 kusov) | 963188 |
|---------------------------------------|--------|