

bimos

**Pracovná otočná stolička, PU pena, s klzákmi a kruhom na nohy, vysoká,  
Farba: BLACK****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965302 BLACK
GTIN	4016849625539
Trieda položky	96B

**Popis****Prevedenie:**

Sedadlo a operadlo z mäkkej PU peny. Ľahko udržiavateľné, umývateľné, robustné a odolné voči ľahkým kyselinám a zásadám, ako aj mechanickým vplyvom.

Ergonomické pohodlné čalúnenie s bedrovou opierkou a praktickými madlami na tlačenie.

**Norma:****DIN 68877****Technický opis**

Pár operadiel na ruky Možná adaptácia	áno
Materiál Operadlo	PU-pena
Šírka sedu	460 mm
Prestavenie výšky Druh	páka na nastavenie výšky
Základňa Prevedenie	klzák s opierkou na nohy
prestavenie výšky bezúrovňové	áno

Operadlo Výška	580 mm
Materiál základňa	Oceľ
Hĺbka sedu	470 mm
Farba Materiál sedadla	čierna
Spodný rám Prevedenie	5-ramenný kríž
Prestavenie výšky Prevedenie	Plynová pružina
Hmotnosť	16 kg
Materiál Sedadlo	PU-pena
Séria	Work-Tec
Prevedenie	vysoká výška sedenia
Nosnosť Stolička	120 kg
Prestavenie výšky Rozsah	590 - 860 mm
Druh produktu	Pracovná otočná stolička

## Príslušenstvo

Podlahové klzáky(1 súprava = 5 kusov)	963188
---------------------------------------	--------