

bimos

Pracovná otočná stolička, koženka, s klzákmi, nízka, Farba: BLACK**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965306 BLACK
GTIN	4016849624440
Trieda položky	96B

Popis**Prevedenie:**

Sedadlo a operadlo čalúnené umelou kožou, pohodlné a mäkké. Umývateľné a nenáročné na údržbu.

Ergonomicky pohodlné čalúnenie s bedrovou opierkou a praktickými rukoväťami.

Norma:**DIN 68877****Technický opis**

Materiál Sedadlo	Umelá koža
Farba Materiál sedadla	čierna
Hĺbka sedu	470 mm
Prestavenie výšky Druh	páka na nastavenie výšky
Pár operadiel na ruky Možná adaptácia	áno
Materiál základňa	Oceľ

Operadlo Výška	580 mm
Hmotnosť	13,5 kg
Prestavenie výšky Prevedenie	Plynová pružina
Šírka sedu	460 mm
Základňa Prevedenie	klzák
Spodný rám Prevedenie	5-ramenný kríž
Séria	Work-Tec
Prevedenie	bez koliesok
Nosnosť Stolička	120 kg
Prestavenie výšky Rozsah	450 - 630 mm
Druh produktu	Pracovná otočná stolička

Príslušenstvo

Podlahové klzáky(1 súprava = 5 kusov)

963188