

bimos

**Pracovná otočná stolička, Supertec, s klzákmi, nízka, Farba: BLACK****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965327 BLACK
GTIN	4016849625072
Trieda položky	96B

**Popis****Prevedenie:**

Supertec je pohodlné, mäkké, priedušné, ako aj extrémne odolné, vhodné na čistenie a protišmykové. Vďaka svojmu mikropancierovaniu spája výhody látky a PU peny. Ergonomicky pohodlné čalúnenie s bedrovou opierkou a praktickými rukoväťami.

**Norma:****DIN 68877****Technický opis**

Hĺbka sedu	470 mm
Šírka sedu	460 mm
Operadlo Výška	580 mm
Spodný rám Prevedenie	5-ramenný kríž
Farba Materiál sedadla	čierna
Materiál základňa	Oceľ

Základňa Prevedenie	klzák
Hmotnosť	13,5 kg
Prestavenie výšky Prevedenie	Plynová pružina
Pár operadiel na ruky Možná adaptácia	áno
Prestavenie výšky Druh	páka na nastavenie výšky
Prevedenie	bez koliesok
Nosnosť Stolička	120 kg
Prestavenie výšky Rozsah	450 - 630 mm
Druh produktu	Pracovná otočná stolička

## Príslušenstvo

Podlahové klzáky(1 súprava = 5 kusov)

963188