

**HOLEX****Obojstranný otvorený kľúč, chrómovaná, Rozmery kľúčov: 20X22mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	610950 20X22
GTIN	4045197159342
Trieda položky	62A

**Popis****Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.  
S oválnou stopkou.

**Norma:****DIN 3110 / ISO 3318****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

**Technický opis**

Rozmer cez steny <sub>2</sub>	22 mm
maximálna šírka rozovretia b2	49 mm
maximálna výška rozovretia h	8 mm
maximálna šírka rozovretia b1	45 mm
Rozmer cez steny <sub>1</sub>	20 mm
Rozmery cez steny	metrické
Dĺžka kľúča L	235 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Poloha rozovretia 1	15 Stupeň
Poloha rozovretia 2	15 Stupeň

Povrch	chrómovaná
Atribút Názov produktu	chrómovaná
bez iskier	nie
obojustranne rovnaké rozmery cez steny	nie
Druh produktu	Skrutkový kľúč