

HOLEX**Obojstranný otvorený kľúč, chrómovaná, Rozmery kľúčov: 24X27mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 610950 24X27 |
| GTIN | 4045197159373 |
| Trieda položky | 62A |

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.
S oválnou stopkou.

Norma:**DIN 3110 / ISO 3318****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Technický opis

| | |
|-------------------------------|-----------|
| maximálna šírka rozovretia b1 | 54 mm |
| Rozmer cez steny ₂ | 27 mm |
| maximálna šírka rozovretia b2 | 60 mm |
| Rozmer cez steny ₁ | 24 mm |
| maximálna výška rozovretia h | 9 mm |
| Rozmery cez steny | metrické |
| Dĺžka kľúča L | 265 mm |
| Norma | DIN 3110 |
| Norma | ISO 3318 |
| Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň |
| Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň |

| | |
|--|----------------|
| Povrch | chrómovaná |
| Atribút Názov produktu | chrómovaná |
| bez iskier | nie |
| obojsstranne rovnaké rozmery cez steny | nie |
| Druh produktu | Skrutkový kľúč |